


## Allgemeines

Der hier beschriebene Anschlussträger **CL-074-174-E2** ist für den Einbau des Bettenmoduls 74188A1 (Hersteller: Ackermann-Clino) in die medizinische Versorgungseinheit MVE vorgesehen.

Es handelt sich hier um eine Modifizierung des Anschlussträgers 74174D1 mit den gleichen kompakten Ausbruchmaßen, jedoch ohne die sonst erforderliche Verdrahtung über ein zusätzliches Flachbandkabel auf ein separates Anschlussfeld.

Ein beiliegendes Verlängerungskabel ermöglicht Messungen im geöffneten Zustand.


## Geräteansicht



- **Schnapp-Montage**  
→ durch 4 seitliche Kunststoff-Krallen

- **rückseitige Anschlussplatine:**  
→ mit steckbaren Klemmen und Flachkabel-Anschluss für Bettenmodul


- **Abdeckplatte**  
→ seitlicher Kabelzugang  
→ Leiterplatte demontierbar: **Bild 1**




- **Verlängerungskabel für Messungen**  
→ ermöglicht bequeme Messung im geöffneten Zustand!

## Montage-Anleitung


- ➔ Der Anschluss des Installationskabels wird direkt an der Leiterplatte durchgeführt (**Bild 2**)
- ➔ Anschließend wird die Platine in die Abdeckplatte eingerastet (**Bild 1**) und mit dem Anschlussträger verschraubt (**Bild 3**)
- ➔ Anschließend wird der Anschlussträger in die MVE eingerastet und das Bettenmodul 74188A1 von vorne mit dem 34-pol. Flachbandkabelstecker an das Verlängerungskabel angeschlossen (**Bild 4**)
- ➔ Bei Bedarf wird der Lichtleiter wie vorgesehen verwendet (**Bild 5**).



**Bild 2**  
Ausgangszustand  
(Seitenansicht)



**Bild 3**  
Verlängerungskabel anschließen  
(BM wird später gesteckt)



**Bild 4**  
Anschluss Bettenmodul 74188A1



**Bild 5**  
Anschluss des Lichtleiters  
(wird bei Bedarf vorher gemacht)

## Technische Angaben

|                              |                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlussträger:             | Farbe: weiß, ähnlich RAL 9016, Material: PC + ABS – FR                                                     |
| Maße und Einbautiefe:        | 225mm x 81mm, Einbautiefe 45mm                                                                             |
| Montage:                     | Einrasten in vorhandenen Ausbruch der MVE                                                                  |
| Anschlüsse:                  | Steckbare Federkraftklemmen (4-/8-/6-/8- und 5-polig) sowie Bandkabel-Anschluss 34-polig (für Bettenmodul) |
| Flachbandkabel-Verlängerung: | 34-pol., Länge 60cm (Typ VK-074-174-06), wird mitgeliefert                                                 |
| <b>Bestell-Bezeichnung:</b>  | <b>CL-074-174-E2</b>                                                                                       |