

Allgemeine Beschreibung

Die Zugschnur **UU-099-062** dient als alternative Zugschnur fr Zugtaster (z.B. Art. 70045A3 aus dem Ruf-System „**Systevo Call Ackermann**“) bei Einsatz in Einrichtungen fr suizidgefhrdete Personen.

Die Besonderheit der Zugschnur liegt in der begrenzten Festigkeit der Zugschnur.

Durch die Verwendung eines speziell vorbehandelten Materials in Zusammenhang mit dem geflochtenem Aufbau bietet sie:

- **begrenzte Zugkraft von 10 daN (entspricht der Gewichtskraft einer Masse von 10kg)**
- **rote Signalfarbe fr gute Erkennbarkeit**
- **komplett konfektioniert fr den einfachen Austausch in vorhandenen Clino-Anlagen**

Ansichten (komplett und einzeln)

		<ul style="list-style-type: none"> ● PAC-Kordel, rot, mit vercrimpter Schlaufe, Lnge 2m ● verletzungsfreier Kunststoff-Ovalring (verschliebar) ● Zug-Griff mit Schwestern-Symbol
Zugschnur UU-099-062-31 (SOA-00154)	Zugschnur UU-099-062-90 (SOA-00123)	
Komplett mit Zug-Griff und Kunststoff-Ovalring	Einzeln, ohne Zug-Griff mit Kunststoff-Ovalring	

Anwendung der Zugschnur

Die Zugschnur wurde speziell entwickelt, um einen guten Kompromiss zwischen den beiden widersprchlichen Forderungen nach einer hohen Festigkeit fr die sichere Auslsung eines Rufes bzw. einer mglichst geringen Festigkeit zur Vermeidung von Strangulierungs-Versuchen zu erreichen.

Selbstverstndlich kann diese Lsung nicht verhindern, dass durch parallele Verwendung von mehreren Zugschnren die Festigkeit unzulssig erhht wird. Es muss beim Einsatz dieser Zugschnur daher zustzlich Sorge dafr getragen werden, dass nicht mehrere Zugschnre innerhalb des jeweiligen Bereiches zugnglich sind.

Reinigungs-Hinweis

Die Zugschnur besteht aus Acryl und kann mit den dafr blichen Mitteln gereinigt oder desinfiziert werden (z.B. durch Tauch- oder Wisch-Desinfektion). Es muss darauf geachtet werden, dass das ausgewhlte Mittel den Werkstoff Acryl nicht chemisch angreift.

Lieferformen

Die Zugschnur ist mit Lnge 2m, fr besondere Situationen auch mit berlnge 4m lieferbar.

Bei Bedarf kann sie selbstverstndlich auch ohne Zug-Griff (jedoch mit Ovalring) geliefert werden.

UU-099-062-31	Zugschnur, Einzeln, mit Zuggriff, mit Ovalring, Lnge 2m (SOA-00154)	
UU-099-062-32	Zugschnur, Einzeln, mit Zuggriff, mit Ovalring, Lnge 4m (Sondertyp)	
UU-099-062-90	Zugschnur, Einzeln, ohne Zuggriff, mit Ovalring, Lnge 2m (SOA-00123)	
UU-099-062-94	Zugschnur, Einzeln, ohne Zuggriff, mit Ovalring, Lnge 4m (Sondertyp)	
UU-099-062-31V	Zugschnur, Packung, mit Zuggriff, mit Ovalring, Lnge 2m (Packung enthlt 5 Stck) <i>Hinweis: Diesen „Packungs-Einheit“-Artikel bitte nicht mehr bestellen.</i>	
UU-099-062-90V	Zugschnur, Packung, ohne Zuggriff, mit Ovalring, Lnge 2m (Packung enthlt 5 Stck) <i>Hinweis: Diesen „Packungs-Einheit“-Artikel bitte nicht mehr bestellen.</i>	
Einzelteile:		
OR-099-062-00	Kunststoff-Ovalring, wei, verriegelbar	
ZG-089-710-C0	Zug-Griff, rot, mit Schwesternsymbol	