

Allgemeines

Die hier beschriebene Montage-Adapter-Platte Typ **MP-074-030** (SOA-00634) dient zur Montage einer Systevo-Rufeinheit (z.B. die Systevo Betten-Einheit mit magnetischem Stecksystem, Typ 73091A) auf den vorhandenen UP- bzw. Hohlwand-Anschlussträger (74174B1/C1) des Bettenmoduls des Herstellers Novar by Honeywell. Bei Bedarf kann die Platte um 2 weitere Einheiten (z.B. Systevo Audio Switch, Typ 73091H u.a.) ergänzt werden (Austausch gegen die jeweils vormontierten beiden Klemmstücke).




Beschreibung

Die Adapterplatte besteht aus ABS-Kunststoff mit einer speziellen, kratzfesten und leicht zu reinigenden Oberfläche aus PMMA. Die Geräteschrauben für die spätere Montage der Systevo-Rufeinheit inklusive spezieller Klemmstücke für die beiden Blind-Frontplatten (Leer-Einheiten für spätere Erweiterungen) sind bereits vormontiert. Als Zubehör werden (zusammen mit den beiden Blindabdeckungen und dem 3-fach-Rahmen) noch spezielle Dübel-Einsätze mit passenden Schrauben mitgeliefert, damit die bisherigen Befestigungspunkte im BM-Anschlussträger zur Montage der Platte genutzt werden können.

Montage-Hinweise

Zur Befestigung auf dem vorhandenen Anschlussträger müssen zunächst die mitgelieferten Kunststoff-Spezial-Dübel eingesetzt werden. Anschließend wird die Platte durch die ebenfalls mitgelieferten Torx-Schrauben (TX10) auf dem Anschlussträger befestigt.

Bei der Montage sollte die nachfolgend dargestellte Reihenfolge eingehalten werden (Beispiel mit Systevo-Rufeinheit Typ 73091A):



Technische Angaben

Material:	Kunststoff ABS mit PMMA-Oberfläche, weiß (ähnl. RAL 9016) hochglänzend und kratzfest, leicht zu reinigen
Maße:	(BxHxT) 250 x 102 x 3mm
Befestigungs-Material:	4 Spezialdübel, 4 Torxschrauben (TX10) mit selbstformendem Gewinde, 12 Geräteschrauben + 2, 4 oder 6 Klemmstücke (vormontiert)
Geeignete BM-Anschlussträger:	BM-Anschlussträger UP (74174B1) und HW (74174C1)
Bestell-Bezeichnung:	MP-074-030-01 (mit 3-fach-Rahmen + 1 Blind-Frontplatte) MP-074-030-02 (mit 3-fach-Rahmen + 2 Blind-Frontplatten) MP-074-030-03 (Sonder-Version, wie vor, jedoch mit 3 Blind-Frontplatten) MP-074-030-90 (Sonder-Version, jedoch ohne Rahmen / Blind-Frontplatten)